



手持式静电放电模拟器 EDS 16H

- IEC/EN 61000-4-2
- IEC/EN 61000-6-2
- IEC/EN 61000-6-1
- IEC/EN 61326
- IEC 61340-3-1
- GB/T 17626.2
- ISO 14304
- Bellcore GR-1089- Core
- ITU-T K.20

产品特点

- > 人体工程学设计
- > LCD 触摸屏控制
- > 温湿度记录和保护
- > 自动极性转换
- > 放电模块可更换
- > 内置标准测试程序库
- > 智能检测空气放电失效性
- > 电池支持长时间测试
- > 最大测试电压 16.5 kV

产品概述

人体对物体或两个物体之间的静电有时会产生高达数千伏的电压，可能引起电气、电子设备的电路发生故障，甚至损坏。EDS 16H 是一款先进的智能型静电放电发生器，也是一款自主研发生产的手持式静电放电模拟器，依照 IEC 61000-4-2 :2008 等要求精确地模拟静电放电电脉冲干扰，根据人体工程学设计，可用电池和电源适配器供电。LCD 触摸屏简单易操作，RC 模块可更换，内置温度湿度计，确保了在各种测试场合使用的可靠性。

应用行业



技术参数

接触放电	1,000 V ~ 16,500 V (±5%)
空气放电	1,000 V ~ 16,500 V (±5%)
电压步进	100 V
保持时间	大于 5 s
充电电阻	51 MΩ
极性	正、负
RC模块识别	自动识别并LCD显示
温湿度	内置温湿度计，记录和保护功能
脉冲重复频率	单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 Hz
触发模式	手动&自动
脉冲计数	1 ~ 9,999
接触放电模式	150 pF / 330 ohm
上升时间	0.8 ns ± 25%

通用参数

重量	约8.5 kg
重量 (静电枪)	约1.8 kg
工作电源	100 V ~ 240 V (±10%) ; 50/60 Hz (大陆地区默认AC 220 V 50 Hz)
环境温度	15°C ~ 35°C (操作条件)
相对湿度	30% ~ 60% (操作条件)
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

电源线、用户手册、测试线、接地线、保险丝、同轴电缆套件、射频电缆

※ 具体附件规格及数量，请以实际装箱单为准。

选配附件

1	电池模块	型号：EDS 20H-BAT 6*2600 mAh Ni-MH 充电电池	
2	电源适配器	型号：EDS 20H-ACDC 连续测试时，用于替代充电电池	
3	阻容模块	型号：150 pF/330 ohm (EDS)	
4	放电电极	型号：EDS 20H-CONT 接触放电枪头	
5	放电电极	型号：EDS 20H-AIR 空气放电枪头	
6	接地线	2m 接地线	
7	包装箱	手提箱	
8	原厂测试校准证书		
9	操作手册		

选配附件

1	RC阻容模块	<p>150 pF/2000 ohm (EDS) 330 pF/2000 ohm (EDS) 330 pF/330 ohm (EDS) 100 pF/1500 ohm (EDS) 150 pF/150 ohm (EDS) 500 pF/500 ohm (EDS) 500 pF/5000 ohm (EDS) 200 pF/0 ohm (EDS) 500 pF/0 ohm (EDS) 500 pF/100 ohm(EDS) 可根据用户需求定制放电模块</p>	
2	静电放电试验配置	<p>型号：ESDD 接地高压电阻：2 x 470 kohm 垂直耦合板：500x500 mm 水平耦合板：1600x800 mm 参考接地板：2700x1800 mm 测试桌：1600x800x800 mm，全实木;满足 IEC 61000-4-2 要求</p>	
3	ESD 校准装置	<p>型号：EDS CALA 用于 IEC/EN61000-4-2 的波形校准，包括 2 ohm 靶子/ 4 GHz，同轴电缆，使用说明书</p>	
4	衰减器	<p>型号：JZ602 阻抗: 50 Ω 衰减: 20 db</p>	
5	衰减器	<p>型号：JZ603 阻抗: 50 Ω 衰减: 30 db</p>	
6	PC 通讯	<p>型号：EDS – REMOTE 配备光纤电缆（型号：HFBR4503-4513，长度 10 米）</p>	
7	PC 软件	<p>型号：Corelab > 兼容 Windows 7/8/10 操作系统 > 支持以太网接口和串口通讯模式 > 支持参数排程测试、测试序列，一键进行测试，操作简单 > 可设置客户信息，自动生成测试报告，并支持测试报告的导出，方便用户记录实时数据</p>	

苏州泰思特电子科技有限公司

客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
E-mail: info@3ctest.cn 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号 公司官网：www.3ctest.cn



北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦
B 座 205 室
电话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方
科兴科学园-E 栋 407
电话：0755-86626661 / 86344313 / 86626625

成都办事处

地址：成都市高新区天益街 38 号(地铁高新
站出口)理想中心 3 栋 1501 室
电话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园 A
座 409 室
电话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。